

## LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">9200530000</a>
Тип	LIF 1,5F488 R
GTIN (EAN)	4032248410378
Кол.	100 Шт.

LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5,7 мм	Глубина (дюймов)	0,224 inch
Ширина	19,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,756 inch
Масса нетто	0,71 g		

## Технические данные

Описание артикула	Изолированная плоская вилка 1,5 мм² / 4,8x0,8
-------------------	--

## Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	10 мм
Идентификационный цвет	красный	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Плотность подключения (d3)	0,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм²
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 мм²	Размеры	4,8 x 0,8 мм
Размеры (плоская вилка)	4,8 x 0,8 мм	Ширина подключения (d2)	4,8 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**LIF 1,5F488 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

## Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6896120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	HTI 15	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6894400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной
Кол.	1 Шт.	обжим
Тип	CTI 6 G	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6892850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 Шт.	обжим, Параллельный обжим