

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Номер для заказа	9200540000
Тип	LIF 1,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410385
Кол.	100 Шт.

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7,7 мм	Глубина (дюймов)	0,303 inch
Ширина	20,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,819 inch
Масса нетто	0,95 g		

Технические данные

Описание артикула	Изолированная плоская вилка 1,5 мм ² / 6,3x0,8
-------------------	--

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	10 мм
Идентификационный цвет	красный	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Плотность подключения (d3)	0,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²
Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 мм ²	Размеры	6,3 x 0,8 мм
Размеры (плоская вилка)	6,3 x 0,8 мм	Ширина подключения (d2)	6,3 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



LIF 1,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6 G	Исполнение
Номер для заказа	6302850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 Шт.	обжим, Параллельный обжим
Тип	CTI 6	Исполнение
Номер для заказа	6306120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	HTI 15	Исполнение
Номер для заказа	6304400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной
Кол.	1 Шт.	обжим