

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Исполнение	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: CTI 6, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5
Номер для заказа	920260000
Тип	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:05:59 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Высота	79 мм	Высота (в дюймах)	3,11 inch
Ширина	413 мм	Ширина (в дюймах)	16,26 inch
Масса нетто	4 796,62 g		

Технические данные

Описание артикула	Комплект включает в себя инструмент для обжима кабеля для 6 мм ² , инструмент для зачистки кабеля и изолированные разъемы
-------------------	--

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 мм ²
Инструмент для обжима	CTI 6	Количество АЕН	1 900 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Чемодан**

- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC80 PC	Исполнение
Номер для заказа	6892330000	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4032248486700	
Кол.	1 Шт.	

Вилчатые кабельные наконечники**Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIS 2,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6890380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 1,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6890310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4032248410132	mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIS 6M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6890430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410279	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Crimping tools****Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Исполнение
Номер для заказа	4006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	

Инструменты

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	4005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Плоский кабельный наконечник, розеточная часть****Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Исполнение
Номер для заказа	6800520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5F638 R	Исполнение
Номер для заказа	6800540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 2,5F638 R	Исполнение
Номер для заказа	6800560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6F638 R	Исполнение
Номер для заказа	6800570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	

Соединитель**Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 6B26 VF	Исполнение
Номер для заказа	6800510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410354	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIB 1,5B25 VF	Исполнение
Номер для заказа	6800490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:05:59 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIR 2,5B25 VF	Исполнение
Номер для заказа	6390500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6390240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6390190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6390100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M5 V	Исполнение
Номер для заказа	6390180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 6M6 V	Исполнение
Номер для заказа	6390250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M4 V	Исполнение
Номер для заказа	6390090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Кол.	100 Шт.	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Штырьковые кабельные наконечники****Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 6R14 V	Исполнение
Номер для заказа	6890480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIP 2,5R12 V	Исполнение
Номер для заказа	6890470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIP 1,5R12 V	Исполнение
Номер для заказа	6890460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 Шт.	

Вставки

- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ BA8-PSC 80	Исполнение
Номер для заказа	6892310000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248486687	
Кол.	1 Шт.	