

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 35 x 15 x 1000 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Objednací číslo | 0236510000 |
| Typ | TS 35X15/LL 1M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190017699 |
| Množství | 1 m |

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:40:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 15 mm | Hloubka (v palcích) | 0,591 inch |
| Výška | 35 mm | Výška (v palcích) | 1,378 inch |
| Šířka | 1 000 mm | Šířka (v palcích) | 39,37 inch |
| Čistá hmotnost | 50 g | | |

Montážní lišta

| | | | |
|---|--------------------------|----------|--|
| Drážkované otvory | Ano | | |
| Délka drážek | 25 mm | | |
| Délka svorkovnicové lišty | jmen. | 1 000 mm | |
| | min. | 0 mm | |
| | max. | 1 000 mm | |
| Délka štěrbin | | | |
| Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2 | 6 kA | | |
| Materiál | Ocel | | |
| Mezera mezi drážkami | 11 mm | | |
| Mezera mezi štěrbinami | | | |
| Návod k instalaci | Přímá montáž | | |
| Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu | 50 mm ² | | |
| Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný | | |
| Průměr otvoru pájecího oka (D) | 5,2 mm | | |
| Průměr vyvrtané díry | 5,2 mm | | |
| Předděrovaná nosná lišta | Ano | | |
| Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy | 36 mm | | |
| Standardy | V souladu s DIN EN 60715 | | |
| Tloušťka | 1,5 mm | | |
| Šířka drážek | 5,2 mm | | |
| Šířka štěrbin | | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení



| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6061200000 | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | WEW 35/1 | Verze |
| Objednací číslo | 6059000000 | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Množství | 50 ks | |

Montážní podstavce



Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | MOFU 35/LO/1 | Verze |
| Objednací číslo | 6646260000 | Montážní podstavec (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Množství | 20 ks | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada SAK

SAK
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | EW 35/SCHA/M3 | Verze |
| Objednací číslo | 6258660000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | EW 35 | Verze |
| Objednací číslo | 6383560000 | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | EW 35 GR 7032 | Verze |
| Objednací číslo | 6383530000 | Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Množství | 50 ks | |

Podpěra nosné lišty



Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skřínce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TST 2/M6 | Verze |
| Objednací číslo | 6101700000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, M 6, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TSTW 5/M5 | Verze |
| Objednací číslo | 6178100000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TSTW 5/M5 ZN | Verze |
| Objednací číslo | 6779100000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Množství | 10 ks | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | TSTW 6/M6 | Verze |
| Objednávací číslo | 6164000000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, M 6, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | SH 2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6494920000 | Podpora přípojnice |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TST 2/M5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6286600000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, M 5, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TSTW D 4.3 | Verze |
| Objednávací číslo | 6610110000 | Montážní podstavec na nosnou lištu, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Množství | 10 ks | |

Záslepky




Koncová víka pro svorkovnicové lišty poskytují ochranu proti ostrým okrajům a vizuálně uzavírají konec svorkovnicové lišty.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | TS END CAP 35X15 | Verze |
| Objednávací číslo | 6283480000 | Víko svorky, Polypropylen, Tmavě béžová, Výška: 37.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 16.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118077995 | |
| Množství | 100 ks | |

Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZEW 35 | Verze |
| Objednávací číslo | 6540000000 | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Příchytka |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:40:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZEW 35/2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6630740000 | Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Příchytka |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Množství | 20 ks | |

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Verze |
| Objednávací číslo | 6567480000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6295900000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | FKSC M6X12 D9/SW3 | Verze |
| Objednávací číslo | 6353500000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| Množství | 50 ks | |

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | WSH 6 | Verze |
| Objednávací číslo | 6080200000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | WSH 3/H/N | Verze |
| Objednávací číslo | 6715970000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Množství | 10 ks | |

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:40:22 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | WSH 1 | Verze |
| Objednávací číslo | 6068700000 | Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | WSH 5 | Verze |
| Objednávací číslo | 6080100000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Množství | 10 ks | |

Montážní podstavce

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.



Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | FM 4/TS35 | Verze |
| Objednávací číslo | 6687900000 | Montážní podstavec na nosné liště, TS 35, M 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Množství | 40 ks | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory Sada na připevňování štítků

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verze |
| Objednací číslo | 6642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Množství | 50 ks | |