

ZQV 2.5N/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange
Art.nr.	1527630000
Typ	ZQV 2.5N/6
GTIN (EAN)	4050118448429
Förp.	20 Stück

ZQV 2.5N/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	24,7 mm	Byggdjup (tum)	0,972 inch
Höjd	2,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,11 inch
Bredd	28,3 mm	Byggbredd (tum)	1,114 inch
Nettovikt	3,46 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allmänt

Antal poler	6
-------------	---

Märkdata

Märkström	24 A
-----------	------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringstyp	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	6
----------------------------	---

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
--------------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

ZQV 2.5N/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter

[Zuken E3.S](#)

Användardokumentation

[2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[User Manual ZQV 2.5](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer