


TS 35X15/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Nr zam. | 0236510000 |
| Typ | TS 35X15/LL 1M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190017699 |
| Ilość | 1 m |

Data sporządzenia 13 maja 2024 17:15:42 CEST

Aktualizacja katalogu 04.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Głębokość | 15 mm | Głębokość (cale) | 0,591 inch |
| Wysokość | 35 mm | Wysokość (cale) | 1,378 inch |
| Szerokość | 1 000 mm | Szerokość (cale) | 39,37 inch |
| Masa netto | 50 g | | |

Szyina nośna

| | |
|---|--------------------------------------|
| Średnica otworu montażowego (D) | 5,2 mm |
| Długość nacięcia | 25 mm |
| Długość nacięcia | |
| Długość szyny zaciskowej | min. 0 mm |
| | znamionowy 1 000 mm |
| | maks. 1 000 mm |
| Krótkotrwała odporność na przepięcie na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2 | 6 kA |
| Normy | Zgodnie z DIN EN 60715 |
| Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu | 50 mm ² |
| Odstęp nacięć | |
| Odstęp otworów, środkiem | 36 mm |
| Odstępy nacięć | 11 mm |
| Otwór, nacięcie | Tak |
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane |
| Szerokość nacięcia | 5,2 mm |
| Szerokość nacięcia | |
| Szyina montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami | Tak |
| Wskaźówka montażowa | montaż bezpośredni |
| grubość | 1,5 mm |
| tworzywo | Stal |
| Średnica otworu wierconego | 5,2 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dane projektowe | Zuken E3.S |
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Seria Z



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZEW 35/2 | Wykonanie |
| Nr zam. | 8630740000 | Wspornik końcowy, Wemid, Ciemnobieżowy, Szyna: TS 35, wciskany |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | ZEW 35 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9540000000 | Wspornik końcowy, Wemid, Ciemnobieżowy, Szyna: TS 35, wciskany |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Ilość | 20 Szt. | |

Stopka montażowa



Stopy montażowe służą do montażu komponentów, których nie można bezpośrednio zacześcić na szynie DIN.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FM 4/TS35 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0687900000 | Stopa mocująca na szynie mocującej, TS 35, M 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Ilość | 40 Szt. | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik mocowania



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do giłz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WSH 5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1080100000 | Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | WSH 1 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1068700000 | Akcesoria, Wspornik szyny, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | WSH 6 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1080200000 | Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | WSH 3/H/N | Wykonanie |
| Nr zam. | 1715970000 | Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

Seria SAK



SAK
Series

Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EW 35 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0383560000 | Wspornik końcowy, Wemid, beżowy, Szyna: TS 35, przykręcany |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Ilość | 50 Szt. | |
| Typ | EW 35 GR 7032 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0383530000 | Wspornik końcowy, Wemid, szary, Szyna: TS 35, przykręcany |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Ilość | 50 Szt. | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | EW 35/SCHA/M3 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0258660000 | Wspornik końcowy, Wemid, beżowy, Szyna: TS 35, przykręcany |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Ilość | 20 Szt. | |

materiał montażowa


Możliwość integracji, rozszerzania i dostosowywania do indywidualnych wymagań - doskonałe akcesoria do wszystkich zastosowań

W pełni ustrukturyzowany asortyment akcesoriów systemowych do nowych obudów z serii Klippon® TB umożliwia łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań.

Zestawy materiałów montażowych

Zestawy materiałów montażowych pozwalają na szybkie i łatwe mocowanie uchwytów tabliczki znamionowej, uchwytów na dokumenty oraz osłon przeciwdeszczowych.

Celem **do mocowania etykiet – SD** jest niezbędny do montażu plastikowych identyfikatorów (Trafolyte) lub tabliczek znamionowych. Przy użyciu tego zestawu można zamocować identyfikator lub tabliczkę znamionową bezpośrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania tabliczki znamionowej został opracowany specjalnie w tym celu. Tylko za pomocą tego zestawu mocującego można zapewnić, że w obudowie nie powstaną żadne miejsca przecieków i uniknąć uszkodzenia tabliczki.

Uniwersalny zestaw do mocowania – TPSD

został opracowany, aby umożliwić bezpieczny i szybki montaż np. uchwytów na tabliczki znamionowe, osłon przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosując zestaw do mocowania można zminimalizować, o ile nie całkowicie wykluczyć, ryzyko wycieków.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Śruba mocująca, tworzywo: Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Ilość | 50 Szt. | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Śruby



W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0295900000 | Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | 1 |
| Ilość | 50 Szt. | |
| Typ | FKSC M6X12 D9/SW3 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0353500000 | Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | 1 |
| Ilość | 50 Szt. | |
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1567480000 | Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów: |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | 1 |
| Ilość | 100 Szt. | |

Seria W



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1061200000 | Wspornik końcowy, Wemid, Ciemnobieżowy, Szyna: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | przykręcany |
| Ilość | 50 Szt. | |
| Typ | WEW 35/1 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1059000000 | Wspornik końcowy, Wemid, Ciemnobieżowy, Szyna: TS 35, |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | przykręcany |
| Ilość | 50 Szt. | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik szyny montażowej



Wsporniki szyn montażowych mogą być wykorzystywane do instalacji szyn DIN w dowolnym miejscu w szafie sterowniczej. Zbudowana w ten sposób podniesiona lub pochylona szyna DIN zapewnia instalatorowi łatwiejszy montaż i okablowanie komponentów.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TSTW 5/M5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0178100000 | Stopa mocująca do szyny mocującej, M 5, Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | TSTW 5/M5 ZN | Wykonanie |
| Nr zam. | 1779100000 | Stopa mocująca do szyny mocującej, M 5, Stal |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | TST 2/M5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1286600000 | Stopa mocująca do szyny mocującej, M 5, Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | TST 2/M6 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0101700000 | Stopa mocująca do szyny mocującej, M 6, Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | TSTW D 4.3 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1610110000 | Stopa mocująca do szyny mocującej, Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | TSTW 6/M6 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0164000000 | Stopa mocująca do szyny mocującej, M 6, Stal |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | SH 2 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0494920000 | Wspornik szyny zbiorczej |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Stopka montażowa



Stopy montażowe służą do montażu komponentów, których nie można bezpośrednio zacześcić na szynie DIN.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | MOFU 35/LO/1 | Wykonanie |
| Nr zam. | 0646260000 | Stopa mocowania (terminal) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Ilość | 20 Szt. | |

Zaślepki



Zaślepki szyn montażowych zapewniają ochronę przed ostrymi krawędziami i optycznie zamykają koniec szyny montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TS END CAP 35X15 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1283480000 | Pokrywa złącza, polipropylen, Ciemnoniebieski, Wysokość: 37.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118077995 | Szerokość: 7 mm, Głębokość: 16.5 mm |
| Ilość | 100 Szt. | |