

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 0252711592 |
| Typ | CLI C 1-6 GE/SW 71 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190147082 |
| VPE | 100 Stück |

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 5 mm | Tiefe (inch) | 0,197 inch |
| Höhe | 6 mm | Höhe (inch) | 0,236 inch |
| Breite | 4,2 mm | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Nettogewicht | 0,11 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

Allgemeine Angaben

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | Einzelteil |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer | |
| Art des Aufdrucks | Standard | |
| Aufdruck | 71 | |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | |
| Aufdruckverfahren | heiß geprägt | |
| Aufgedruckte Zeichen | Zahlen | |
| Ausführung | MultiPack | |
| Breite | 4,2 mm | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | |
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C | |
| Farbe | gelb | |
| Halogene | Ja | |
| Isolationdurchmesser, max. | 5 | |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | |
| Orientierung des Aufdrucks | waagrecht | |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | |
| empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau | |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt | 1.5 - 4 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² |
| Leiteraußendurchmesser | 2.5 - 5 mm | Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 2,5 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

| | |
|----------------------------|--|
| Produktänderungsmitteilung | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW + | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901738 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW . | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901749 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW ET | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901745 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW - | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901740 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW / | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901743 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| VPE | 10 Stück | |

A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW B | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901640 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| VPE | 10 Stück | |

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 16:00:14 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW H | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901652 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW R | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901672 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901650 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW E | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901646 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW J | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901656 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW M | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901662 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Z | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901699 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW N | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901664 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW K | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901658 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW I | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901654 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW V | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901682 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW F | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901648 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW X | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901693 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| VPE | 10 Stück | |

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 16:00:14 MESZ

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW W | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901684 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW T | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901678 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Q | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901670 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW D | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901644 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901675 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW A | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901638 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW P | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901668 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW Y | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901697 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW L | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901660 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW O | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901666 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW C | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901642 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW U | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901680 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| VPE | 10 Stück | |

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonstige



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 RT/WS + | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901739 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 BL/WS - | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901741 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| VPE | 10 Stück | |

0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 0 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901503 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 3 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901512 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901515 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901509 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| VPE | 10 Stück | |

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 16:00:14 MESZ

CLI C 1-6 GE/SW 71 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901506 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 8 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901527 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 7 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901524 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 9 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901530 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901518 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| VPE | 10 Stück | |
| Typ | CLI R 1-3 GE/SW 6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0572901521 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| VPE | 10 Stück | |

Montagedorne einzeln



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0532100000 | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| VPE | 20 Stück | |