

H0,5/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, Нет |
| Номер для заказа | 0282600000 |
| Тип | H0,5/6 |
| GTIN (EAN) | 4008190184025 |
| Кол. | 1 000 Шт. |
| Упаковка | Россыпью |

Дата создания 10 мая 2024 г. 20:49:37 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,029 g |
|-------------|---------|

Технические данные

| | | | |
|------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| Исполнение | Стандартный | Описание артикула | Кабельный наконечник без изоляции |
|------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|---------------------|---|--------|
| L1 в мм | 6 мм | Диаметр изоляции (D2) | 2,1 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 1 мм | Длина зачистки изоляции | 6 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | 6 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 20 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,5 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

