

TS 32X15 2M/CRN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Stal nierdzewna to termin zbiorczy, obejmujący wszystkie typy stali (stopów) o wysokim stopniu czystości i odporności na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 33 x 15 x 2000 mm, stal nierdzewna, nieobrobiony
Nr zam.	0293220000
Typ	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
Ilość	2 m

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Wysokość	33 mm	Wysokość (cale)	1,299 inch
Szerokość	2 000 mm	Szerokość (cale)	78,74 inch
Masa netto	701 g		

Szyna nośna

Długość nacięcia		
Długość szyny zaciskowej	min.	0 mm
	znamionowy	2 000 mm
	maks.	2 000 mm
Normy	DIN EN 60715	
Odstęp nacięć		
Powierzchnia	nieobrobiony	
Szerokość nacięcia		
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Nie	
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	
grubość	1,5 mm	
tworzywo	stal nierdzewna	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Śruby



W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Wykonanie
Nr zam.	0295900000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190133337	1
Ilość	50 Szt.	