


H35,0/39 BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Érvéghüvely, Standard, 28 mm, 25 mm, bézs |
| Rendelési szám | 0317300000 |
| Típus | H35,0/39 BE |
| GTIN (EAN) | 4008190151294 |
| Qty. | 50 Stück |
| Csomagolás | loose |

H35,0/39 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1,75 g |
|-------------|--------|

Műszaki adatok

| | | | |
|----------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, bézs |
|----------|----------|-----------------|-------------------------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---|---------|---------------------------------|--------------------|
| Csupaszolási hossz | 28 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,2 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 12,7 mm | L1, mm | 39 mm |
| Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,4 mm | Sínkód | Weidmueller |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | Vezeték-keresztmetszet | 35 mm ² |
| Érintkező felület hossza (L2) | 25 mm | Érintkező felület átmérője (D1) | 8,3 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

H35,0/39 BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**