

P 18/25 D02 GE SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Passeinsätze dienen dem Schutz vor dem Einsatz falsch gewählter Sicherungsgrößen. Sie werden einfach in dem jeweiligen Sicherungssockel eingesetzt und verhindern den Einsatz zu großer Sicherungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, gelb
Best.-Nr.	0361900000
Typ	P 18/25 D02 GE SAKS5
GTIN (EAN)	4008190091101
VPE	50 Stück

P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10,5 mm	Tiefe (inch)	0,413 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Durchmesser	16,6 mm	Nettogewicht	0,56 g

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Nennstrom	25 A
-----------	------

Maße

Durchmesser	16,6 mm
-------------	---------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	gelb
Sicherungseinsatz	E18	Strom	25 A
Typ	Passeinsatz für Einsätze E18 25 A		

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Aluminium	Farbe	gelb
-----------	-----------	-------	------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	