# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Objednací číslo | 0383400000 |
| Typ | TS 35X7.5 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 |
| Množství | 2 m |

# Datový list

## TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 7,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,295 inch |
| Výška | 35 mm | Výška (v palcích) | 1,378 inch |
| Šířka | 2 000 mm | Šířka (v palcích) | 78,74 inch |
| Čistá hmotnost | 325 g | | |

### Montážní lišta

| | | |
|---|---|---|
| Délka svorkovnicové lišty | jmen. | 2 000 mm |
| | max. | 2 000 mm |
| | min. | 0 mm |
| Délka štěrbiny | | |
| Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2 | 1,92 kA | |
| Materiál | Ocel | |
| Mezera mezi štěrbinami | | |
| Návod k instalaci | Přímá montáž | |
| Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu | 16 mm² | |
| Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný | |
| Předděrovaná nosná lišta | Ne | |
| Standardy | DIN EN 60715 | |
| Tloušťka | 1 mm | |
| Šířka štěrbiny | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |


# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

### Obrázek výrobku



# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Řada SAK




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35 | Verze |
| Objednací číslo | 0383560000 | Příslušenství, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Množství | 50 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35/SCHA/M3 | Verze |
| Objednací číslo | 0258660000 | Příslušenství, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | EW 35 GR 7032 | Verze |
| Objednací číslo | 0383530000 | Příslušenství, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Množství | 50 ks | |

### Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Verze |
| Objednací číslo | 0295900000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Množství | 50 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Verze |
| Objednací číslo | 0567480000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Množství | 100 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | FKSC M6X12 D9/SW3 | Verze |
| Objednací číslo | 0353500000 | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| Množství | 50 ks | |

# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Montážní podstavce



Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MOFU 35/LO/1 | Verze |
| Objednací číslo | 0646260000 | Příslušenství, Montážní patka, Polyamid 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Množství | 20 ks | |

### Záslepky



Koncová víka pro svorkovnicové lišty poskytují ochranu proti ostrým okrajům a vizuálně uzavírají konec svorkovnicové lišty.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TS END CAP 35X7.5 | Verze |
| Objednací číslo | 1283470000 | Příslušenství, Krycí víčko, Koncové víko, Polypropylen |
| GTIN (EAN) | 4050118078701 | |
| Množství | 100 ks | |

# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Instalační materiál



**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**
Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.
**Montážní hardwarové sady**
K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.
Značky na konektory **Sada na připevňování štítků - SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.
**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verze |
| Objednací číslo | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Množství | 50 ks | |

### Řada W




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možnosti označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WEW 35/1 | Verze |
| Objednací číslo | 1059000000 | W řada, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Množství | 50 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Objednací číslo | 1061200000 | W řada, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ks | |

# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Z řada




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možnosti označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZEW 35 | Verze |
| Objednací číslo | 0540000000 | Z řada, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Množství | 20 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | ZEW 35/2 | Verze |
| Objednací číslo | 0630740000 | Z řada, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Množství | 20 ks | |

### Montážní podstavce

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.



### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | FM 4/TS35 | Verze |
| Objednací číslo | 0687900000 | Příslušenství, Montážní patka, Ocel, lesklý povrch |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Množství | 40 ks | |

# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WSH 6 | Verze |
| Objednací číslo | 1080200000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Množství | 10 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WSH 3/H/N | Verze |
| Objednací číslo | 1715970000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Množství | 10 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WSH 1 | Verze |
| Objednací číslo | 1068700000 | Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Množství | 10 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | WSH 5 | Verze |
| Objednací číslo | 1080100000 | Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Množství | 10 ks | |

### Podpěra nosné lišty



Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skříňce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TST 2/M5 | Verze |
| Objednací číslo | 0286600000 | Příslušenství, Podpěra montážní lišty, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Množství | 10 ks | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TSTW D 4.3 | Verze |
| Objednací číslo | 0610110000 | Příslušenství, Podpěra montážní lišty, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Množství | 10 ks | |

# TS 35X7.5 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TSTW 5/M5 | Verze |
| Objednací číslo | 0178100000 | Příslušenství, Podpěra montážní lišty, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | SH 2 | Verze |
| Objednací číslo | 0494920000 | Příslušenství, Podpěra lišty, KrG |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TST 2/M6 | Verze |
| Objednací číslo | 0101700000 | Příslušenství, Podpěra montážní lišty, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TSTW 5/M5 ZN | Verze |
| Objednací číslo | 0779100000 | Příslušenství, Podpěra montážní lišty, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | TSTW 6/M6 | Verze |
| Objednací číslo | 0164000000 | Příslušenství, Podpěra montážní lišty, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Množství | 10 ks | |