

**G 20/5.00A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-предохранитель 5 x 20
Номер для заказа	<a href="#">0431300000</a>
Тип	G 20/5.00A/F
GTIN (EAN)	4008190185381
Кол.	10 Шт.

## G 20/5.00A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	1,05 g		

## Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Выходная мощность (при 1,5 I <sub>ном.</sub> )	2,4 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Нет
Падение напряжения	150 mV	Плавкий, встроенный	19 A <sup>2</sup> s
Расчетная отключающая способность	1,5 kA	Ток	5 A
Характеристики	безынерционный	Цветовой код	Светло-серый

## Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

## Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	5 A
------------------------	-------	-----------------	-----

## Характеристики материала

Цветовой код	Светло-серый
--------------	--------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	