

**DQS 2 1D PS2,3 AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

## Podobné ilustraci

Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor samec (svorka), 1 A, Počet pólů: 2, Běžová
Objednací číslo	<a href="#">0471460000</a>
Typ	DQS 2 1D PS2,3 AG
GTIN (EAN)	4008190035891
Množství	20 ks

## DQS 2 1D PS2,3 AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,594 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	3,55 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Specifikace systému

Verze	Diodový modul
-------	---------------

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	1 A
-----------------	-----

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	12 mm	TS 35 offset	35 mm
-----------------	-------	--------------	-------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	2
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### DQS 2 1D PS2,3 AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
-------------------------	---

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--