

H0,75/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein |
| Best.-Nr. | 0282700000 |
| Typ | H0,75/6 |
| GTIN (EAN) | 4008190019013 |
| VPE | 1.000 Stück |
| Verpackung | lose |

H0,75/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,035 g |
|--------------|---------|

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse ohne Kunststoffkragen | Ausführung | Standard |
|---------------------|------------------------------------|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge | 6 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1,2 mm |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 6 mm | Kragendurchmesser (D2) | 2,3 mm |
| L1 in mm | 6 mm | Leiteranschlussquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | Zuken E3.S |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

H0,75/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

