

## VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 11, 6.5 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">0294860000</a>
Típus	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
Qty.	100 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 11. 19:00:01 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	3,5 mm	Magasság (coll)	0,138 inch
Hossz	10 mm	Hossz, inch	0,394 inch
Átmérő	18,6 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	5,5 mm	Nettó tömeg	1,2 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Általános információk

Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Fej átmérő	22 mm
Halogén	Nem	Külső menet	PG 11
Menet hossza	6,5 mm	Tömszelencék	PG
Tömítőgyűrű átmérője	18,6 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**VP 11-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**