

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Mätstickor används för att skydda mot användning av felaktigt markerad säkringsstorlek. De sätts helt enkelt in i respektive säkringsbas och förhindrar att större säkringar används.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, grön |
| Art.nr. | 0328600000 |
| Typ | P 14/6 D01 GN SAKS4 |
| GTIN (EAN) | 4008190004248 |
| Förp. | 50 Stück |

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|----------|---------|----------------|------------|
| Djup | 10,5 mm | Byggdjup (tum) | 0,413 inch |
| Höjd | 11 mm | Bygghöjd (tum) | 0,433 inch |
| Diameter | 12 mm | Nettovikt | 0,36 g |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Märkdata

| | |
|-----------|-----|
| Märkström | 6 A |
|-----------|-----|

Materialdata

| | | | |
|----------|-----------|---------|------|
| Material | Aluminium | Färgkod | grön |
|----------|-----------|---------|------|

Mått

| | |
|----------|-------|
| Diameter | 12 mm |
|----------|-------|

Säkringsinsatser

| | | | |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Färgkod | grön | Säkringsinsats | E14 |
| Ström | 6 A | Typ | Passhylsa för insatser E14 6 A |
| Utförande | Säkringselement | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------------|
| Utförande | Säkringselement |
|-----------|-----------------|

Ytterligare tekniska data

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |