

**G 25/0.25A/M GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x25 мм для номинального тока от 250 мА до 6,3 А.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G-предохранитель 5 x 25
Номер для заказа	<a href="#">0546900000</a>
Тип	G 25/0.25A/M GE
GTIN (EAN)	4008190097370
Кол.	10 Шт.

## G 25/0.25A/M GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	1,1 g		

## Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 25	Выходная мощность (при 1,5 Iном.)	0,2 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Да
Падение напряжения	375 mV	Плавкий, встроенный	0,22 A²s
Расчетная отключающая способность	80 A	Ток	0,25 A
Характеристики	среднеинерционный	Цвет индикатора	желтый
Цветовой код	Светло-серый		

## Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

## Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	0,25 A
------------------------	-------	-----------------	--------

## Характеристики материала

Цветовой код	Светло-серый
--------------	--------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	