

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Алюминий занимает второе место по электропроводности после меди. Одними из преимуществ являются малый вес и превосходная защита от коррозии.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Алюминий, необработанный
Номер для заказа	0330800000
Тип	TS 35X7.5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190100650
Кол.	2 м

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	2 000 мм	Ширина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	108,2 g		

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки	мин.	0 мм
	макс.	2 000 мм
	номин.	2 000 мм

Длина прорезей

Допустимый тепловой ток для функции 125 A

PEN, макс.

Зазор между прорезями

Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	4,2 kA
--	--------

Материал	Алюминий
----------	----------

Монтажная рейка с отверстиями	Нет
-------------------------------	-----

Нормы	DIN EN 60715
-------	--------------

Поверхность	необработанный
-------------	----------------

Стойкость к короткому замыканию со-ответствует проводу из E-Cu	35 mm ²
--	--------------------

Толщина	1 мм
---------	------

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Ширина прорезей

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Опора монтажной рейки



Опор клеммных реек могут использоваться для установки реек DIN в любом месте шкафа. В результате приподнятая или угловая DIN-рейка упрощает как монтаж компонента, так и укладку проводки.

Основные данные для заказа

Тип	TST 2/M5	Исполнение
Номер для заказа	1296600000	Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь
GTIN (EAN)	4008190144777	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW 5/M5	Исполнение
Номер для заказа	12966100000	Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь
GTIN (EAN)	4008190059651	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW 6/M6	Исполнение
Номер для заказа	12966400000	Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь
GTIN (EAN)	4008190095345	
Кол.	10 Шт.	
Тип	SH 2	Исполнение
Номер для заказа	129664920000	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190007584	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW 5/M5 ZN	Исполнение
Номер для заказа	129664739100000	Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь
GTIN (EAN)	4032248169894	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TST 2/M6	Исполнение
Номер для заказа	129664011700000	Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь
GTIN (EAN)	4008190069254	
Кол.	10 Шт.	
Тип	TSTW D 4.3	Исполнение
Номер для заказа	1296640110000	Монтажное основание для рейки, Сталь
GTIN (EAN)	4008190185305	
Кол.	10 Шт.	

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	WSH 1	Исполнение
Номер для заказа	1088700000	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 6	Исполнение
Номер для заказа	1090200000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 3/Н/Н	Исполнение
Номер для заказа	10915970000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Кол.	10 Шт.	
Тип	WSH 5	Исполнение
Номер для заказа	1090100000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Кол.	10 Шт.	

Концевые крышки



Колпачковые заглушки для клеммных реек обеспечивают защиту от острых кромок и визуально закрывают торец клеммной рейки.

Основные данные для заказа

Тип	TS END CAP 35X7.5	Исполнение
Номер для заказа	1083470000	Крышка клеммы, Полипропилен, Темно-бежевый, Высота: 37.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118078701	Ширина: 7 mm, Глубина: 9 mm
Кол.	100 Шт.	

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M6X8 D9/SW3	Исполнение
Номер для заказа	0832600000	Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь
GTIN (EAN)	4008190058258	
Кол.	50 Шт.	

SAK-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 35 GR 7032	Исполнение
Номер для заказа	0833530000	Концевой стопор, Материал Wemid, серый, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4008190027322	
Кол.	50 Шт.	

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	EW 35	Исполнение
Номер для заказа	6283560000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4008190181314	
Кол.	50 Шт.	
Тип	EW 35/SCHA/M3	Исполнение
Номер для заказа	6283660000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4008190033477	
Кол.	20 Шт.	

Z-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	ZEW 35	Исполнение
Номер для заказа	628400000000	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, зафиксированный
GTIN (EAN)	4008190956264	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZEW 35/2	Исполнение
Номер для заказа	62840740000	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, зафиксированный
GTIN (EAN)	4032248348916	
Кол.	20 Шт.	

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Исполнение
Номер для заказа	6285900000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество полюсов: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Кол.	50 Шт.	
Тип	FKSC M6X12 D9/SW3	Исполнение
Номер для заказа	62859500000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество полюсов: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 18 мая 2024 г. 21:50:25 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Исполнение
Номер для заказа	4507480000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190033491	полюсов: 1
Кол.	100 Шт.	

Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

Основные данные для заказа

Тип	FM 4/TS35	Исполнение
Номер для заказа	4507900000	Монтажное основание на рейку, TS 35, М 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Кол.	40 Шт.	

W-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/2	Исполнение
Номер для заказа	4501200000	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4008190030230	
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 35/1	Исполнение
Номер для заказа	4509000000	Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, привинченный
GTIN (EAN)	4008190172282	
Кол.	50 Шт.	

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

Основные данные для заказа

Тип	MOFU 35/LO/1	Исполнение
Номер для заказа	6646260000	Монтажное основание (клемма)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Кол.	20 Шт.	