

P 18/20 D02 BL SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Passeinsätze dienen dem Schutz vor dem Einsatz falsch gewählter Sicherungsgrößen. Sie werden einfach in dem jeweiligen Sicherungssockel eingesetzt und verhindern den Einsatz zu großer Sicherungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11 mm, Tiefe: 10.5 mm, Aluminium, blau
Best.-Nr.	0361800000
Typ	P 18/20 D02 BL SAKS5
GTIN (EAN)	4008190106249
VPE	50 Stück

P 18/20 D02 BL SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10,5 mm	Tiefe (inch)	0,413 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Durchmesser	16,6 mm	Nettogewicht	0,54 g

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Nennstrom	20 A
-----------	------

Maße

Durchmesser	16,6 mm
-------------	---------

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	blau
Sicherungseinsatz	E18	Strom	20 A
Typ	Passeinsatz für Einsätze E18 20 A		

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Aluminium	Farbe	blau
-----------	-----------	-------	------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	