

H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 9 mm, 9 mm, Нет
Номер для заказа	<a href="#">0373100000</a>
Тип	H4,0/9
GTIN (EAN)	4008190164669
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 2 июня 2024 г. 22:37:01 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,13 g
-------------	--------

## Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции
------------	-------------	-------------------	-----------------------------------

## Кабельные наконечники

L1 в мм	9 мм	Диаметр изоляции (D2)	4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм	Длина зачистки изоляции	9 мм
Длина поверхности контакта (L2)	9 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H4,0/9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

