

HP EK132/2 AD250**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Halteplatten können am Ende oder im Verlauf einer Klemmenleiste angeordnet werden. Sie lassen sich auf Tragschiene TS 32 oder TS 35 befestigen und dienen als Träger der jeweiligen Abdeckprofile.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Montageplatte, 70 mm x 7 mm, beige
Best.-Nr.	0634300000
Typ	HP EK132/2 AD250
GTIN (EAN)	4008190022426
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 10:29:19 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HP EK132/2 AD250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	49,5 mm	Tiefe (inch)	1,949 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	7 mm	Breite (inch)	0,276 inch
Nettogewicht	7,6 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Systemkennwerte

Ausführung	Montageplatte
------------	---------------

Werkstoffdaten

Farbe	beige	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
-------	-------	--------------------------------	-----

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	rastbar	Ja
---------------	---------------	---------	----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format