

H0,75/12 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér |
| Rendelési szám | 0409600000 |
| Típus | H0,75/12 W |
| GTIN (EAN) | 4008190079826 |
| Qty. | 500 Stück |
| Csomagolás | loose |

H0,75/12 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,074 g

Műszaki adatok

| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------|
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Csupaszolási hossz | 8 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,15 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 2,8 mm | Katonai kivitel | T 20A 004 A |
| L1, mm | 12 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,25 mm |
| Sínkód | Weidmüller | Vezeték csatlakozási keresztmetszet | AWG 18 |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,75 mm ² | Érintkező felület hossza (L2) | 6 mm |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1,2 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0000005 | ETIM 7.0 | EC0000005 |
| ETIM 8.0 | EC0000005 | ETIM 9.0 | EC0000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

H0,75/12 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**