

**G 20/0.50A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x20 mm in den Größen von 100 mA bis 6,3 A an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Feinsicherung, flink, 0,5 A, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr.	<a href="#">0430600000</a>
Typ	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008190046835
VPE	10 Stück

**G 20/0.50A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	0,9 g		

**Bemessungsdaten**

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	0,5 A
--------------------	-------	-----------	-------

**Sicherungseinsätze**

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	1,5 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	1 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	0,23 A²s	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Spannungsfall	600 mV	Strom	0,5 A

**Systemkennwerte**

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

**Werkstoffdaten**

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	