

**SSCH 10X3X1000 ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Stålets busstänger, tillsammans med rostfritt stål, har den högsta hållningen bland metalliskt busskenor och används i applikationer där kortslutningsmotstånd endast spelar en sekundär roll.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Samlingskena (plint)
Art.nr.	<a href="#">0438000000</a>
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190080938
Förp.	1 m

## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Höjd	1 000 mm	Bygghöjd (tum)	39,37 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0,394 inch
Nettovikt	220 g		

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	förzinkad
---------------------	---------------	-----	-----------

## Materialdata

Material	Stål	Yta	förzinkad
Färgkod	Silver		

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Oislerad



Oislerade avtagningsterminaler för buss-stänger erbjuder ett alternativ för anslutning av ledare till buss-stängen i platssparande.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1261300000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0316500000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 35/M6X16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0266500000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZBE 6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0459500000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 16 ZKSC	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0316600000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Förp.	50 Stück	

## Kåpa för samlingsskena



## Ledningsdragning för byggnadsinstallation

För byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nolledarplintar och fördelar- plintar till omfattande tillbehör som samlingsskenor och hållare för dessa.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BB-CV AITB 3X10 OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2911380000</a>	Täckhuv (plint), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Förp.	10 Stück	

## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	BB-CV AITB 3X10 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2918930000</a>	Täckhuv (plint), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Förp.	10 Stück	

## Isolerad



Busstångens tappar med isolering ger fingersäkerhet på ena sidan. Å andra sidan anger den färgade isoleringen även respektive potential, t.ex. den neutrala ledaren eller PE.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZB 4G SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0322110000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0502660000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZB 4K GE/GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0475360000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZBE 6K SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0525910000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 4G GN/GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0322160000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 4K GG HENSEL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1824560000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZBE 6K BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0525980000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 35K SW M6X16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0502610000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Förp.	20 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:46:40 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZF 4 S BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1814660000</a>	Plint (anslutning till samlingsskena)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 16K BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0502880000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 35K BL M6X16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0502680000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZF 4 S	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1814680000</a>	Plint (anslutning till samlingsskena)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0525960000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 16K SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0502810000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 4G BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0322180000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 16K GE/GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0502860000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 4K SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0475310000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZB 4K BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0475380000</a>	Klämbygel (samlingsskena)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZF 4 S GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1814670000</a>	Plint (anslutning till samlingsskena)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Förp.	50 Stück	