

TS 15X5 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Objednací číslo | 0514200000 |
| Typ | TS 15X5 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190172428 |
| Množství | 2 m |

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 5,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,217 inch |
| Výška | 15 mm | Výška (v palcích) | 0,591 inch |
| Šířka | 2 000 mm | Šířka (v palcích) | 78,74 inch |
| Čistá hmotnost | 155,5 g | | |

Montážní lišta

| | | |
|---|--------------------------|----------|
| Délka svorkovnicové lišty | max. | 2 000 mm |
| | min. | 0 mm |
| | jmen. | 2 000 mm |
| Délka štěrbin | | |
| Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2 | 1,2 kA | |
| Materiál | Ocel | |
| Mezera mezi šterbinami | | |
| Návod k instalaci | Přímá montáž | |
| Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu | 10 mm ² | |
| Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný | |
| Předděrovaná nosná lišta | Ne | |
| Standardy | DIN EN 60715 | |
| Tloušťka | 1 mm | |
| Šířka štěrbin | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 15

TS 15

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | EW 15/2 | Verze |
| Objednací číslo | 6071900000 | Bočnice, Plast, Tmavě béžová, Lišta: TS 15, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4008190462949 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | EW 15 | Verze |
| Objednací číslo | 6382860000 | Bočnice, Polyamid 66, Béžová, Lišta: TS 15, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4008190187804 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | ZEW 15 | Verze |
| Objednací číslo | 7920340000 | Bočnice, Plast, Béžová, Lišta: TS 15, Přímá montáž |
| GTIN (EAN) | 4032248238910 | |
| Množství | 20 ks | |

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | SO SH1 | Verze |
| Objednací číslo | 6401460000 | Podpora přípojnice |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 | |
| Množství | 20 ks | |

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | BFSC M4X6 MS | Verze |
| Objednací číslo | 6136300000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190177713 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | BFSC M4X6 | Verze |
| Objednací číslo | 6149700000 | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4008190016098 | |
| Množství | 100 ks | |