

TS 15X5 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché.
Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails
profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 2000 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	0514200000
Type	TS 15X5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190172428
Qté.	2 m

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	5,5 mm	Profondeur (pouces)	0,217 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	155,5 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Rail profilé

Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	1,2 kA						
Épaisseur	1 mm						
Instruction de montage	Montage direct						
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	10 mm ²						
Largeur de fente							
Longueur de fente							
Longueur du rail profilé	<table><tr><td>min.</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>nominal</td><td>2 000 mm</td></tr><tr><td>max.</td><td>2 000 mm</td></tr></table>	min.	0 mm	nominal	2 000 mm	max.	2 000 mm
min.	0 mm						
nominal	2 000 mm						
max.	2 000 mm						
Matériau	Acier						
Normes	DIN EN 60715						
Rail profilé pré-perforé	Non						
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé						
Écart de fente							

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	SO SH1	Version
Référence	0401460000	Support de barre collectrice
GTIN (EAN)	4008190188092	
Qté.	20 pièce(s)	

Vis



Selon le bloc de jonction ou aussi les accessoires, nous offrons différents types de vissés comme des articles supplémentaires ou aussi des pièces de rechange.

Informations générales de commande

Type	BFSC M4X6	Version
Référence	0149700000	Vis de fixation (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	BFSC M4X6 MS	Version
Référence	0136300000	Vis de fixation (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Qté.	50 pièce(s)	

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 15

TS 15

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	EW 15/2	Version
Référence	1071900000	Équerre de blocage, Plastique, Beige foncé, Rail: TS 15, Montage
GTIN (EAN)	4008190462949	direct
Qté.	50 pièce(s)	
Type	EW 15	Version
Référence	0382860000	Équerre de blocage, Polyamide 66, beige, Rail: TS 15, Montage direct
GTIN (EAN)	4008190187804	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	ZEW 15	Version
Référence	7920340000	Équerre de blocage, Plastique, beige, Rail: TS 15, Montage direct
GTIN (EAN)	4032248238910	
Qté.	20 pièce(s)	