

**SMSE FE MCZ 1.5/PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, PE-контакт для MCZ, Аксессуар
Номер для заказа	<a href="#">1003280000</a>
Тип	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Кол.	100 Шт.

## SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	13,4 мм	Высота (в дюймах)	0,528 inch
Ширина	4,3 мм	Ширина (в дюймах)	0,169 inch
Масса нетто	1,31 g		

## Общие данные

Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Рейка	TS 35 x 15
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001	Цветовой код	серебристо-серый

## Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01

## Свойства сборки

Переключатель	Нет	Вид соединения	Пружинное соединение
---------------	-----	----------------	----------------------

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**SMSE FE MCZ 1.5/PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Разрез узла в сборе**

