

## SCT-C 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

- Teljesen bevont rozsdamentes acél kábelkötők
- Biztonságos golyós biztosítómechanizmus a gyors egy egyszerű felszereléshez
- Kézzel vagy szerszámmal felszerelhető
- Ezeket a kábelkötőket speciális alkalmazásokhoz javasoljuk, pl. sós permet, szélsőséges hőmérséklet vagy korrozív környezet.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal, 445 N
Rendelési szám	<a href="#">1015280000</a>
Típus	SCT-C 4.6/520
GTIN (EAN)	4032248724253
Qty.	100 Stück

## SCT-C 4.6/520

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,26 mm	Mélység (coll)	0,01 inch
Magasság	520 mm	Magasság (coll)	20,472 inch
Szélesség	4,6 mm	Szélesség (coll)	0,181 inch
Nettó tömeg	5,62 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-80...150 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	165 °C		

## Szerelőanyagok

Anyag	Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	150 mm	Kötegelési átmérő, max.	150 mm
Kötegelési átmérő, min.	20 mm	Szakítószilárdság	445 N
Szakítószilárdság	100 lbf	UV-álló	Nem
Újra megnyitáshoz	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E524836

## Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

**SCT-C 4.6/520****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**