

**G 25/0.25A/M GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 5x25 mm in den Größen von 250 mA bis 6,3 A an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Feinsicherung, mittelträge, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
Best.-Nr.	<a href="#">0546900000</a>
Typ	G 25/0.25A/M GE
GTIN (EAN)	4008 190097370
VPE	10 Stück

## G 25/0.25A/M GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	1,1 g		

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	0,25 A
--------------------	-------	-----------	--------

### Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	80 A
Charakteristik	mittelträge	Farbe	lichtgrau
Kennmelderfarbe	gelb	Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	0,2 W
Optische Funktionsanzeige	Ja	Schmelzintegral	0,22 A <sup>2</sup> s
Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 25	Spannungsfall	375 mV
Strom	0,25 A		

### Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

### Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	