

SCT-C 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

- Teljesen bevont rozsdamentes acél kábelkötők
- Biztonságos golyós biztosítómechanizmus a gyors egy egyszerű felszereléshez
- Kézzel vagy szerszámmal felszerelhető
- Ezeket a kábelkötőket speciális alkalmazásokhoz javasoljuk, pl. sós permet, szélsőséges hőmérséklet vagy korrozív környezet.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 7.9 x 680 mm, Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal, 1112 N
Rendelési szám	1015340000
Típus	SCT-C 7.9/680
GTIN (EAN)	4032248724314
Qty.	100 Stück

SCT-C 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,26 mm	Mélység (coll)	0,01 inch
Magasság	680 mm	Magasság (coll)	26,772 inch
Szélesség	7,9 mm	Szélesség (coll)	0,311 inch
Nettó tömeg	12,14 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-80...150 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	165 °C		

Szerelőanyagok

Anyag	Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	200 mm	Kötegelési átmérő, max.	200 mm
Kötegelési átmérő, min.	20 mm	Szakítószilárdság	1 112 N
Szakítószilárdság	250 lbf	UV-álló	Nem
Újra megnyitáshoz	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E524836

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

SCT-C 7.9/680**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**