

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Gyűjtősín (kapocs)
Rendelési szám	<a href="#">0571300000</a>
Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Qty.	1 m

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0,236 inch
Magasság	1 000 mm	Magasság (coll)	39,37 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	320 g		

## Anyag adatok

Anyag	Vörösréz	Felületi minőség	ónozott
Szín	ezüst		

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Névleges adatok

Névleges áram	140 A
---------------	-------

## Általános

Felületi minőség	ónozott	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
------------------	---------	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szigetelt



A szigetelt gyűjtősín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezetéket vagy a PE vezetéket.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4/6K BL	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6565480000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Qty.	50 Stück	

Típus	ZB 4/6K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6565460000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Qty.	50 Stück	

Típus	ZB 16/6K GE/GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6569660000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190043681	
Qty.	50 Stück	

## Szigeteletlen



A szigetelés nélküli gyűjtősín-leágazókapcsok helytakarékos megoldást kínálnak a vezetékek gyűjtősínen történő csatlakoztatására.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 16/6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6556800000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190007751	
Qty.	50 Stück	

Típus	ZB 4/6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6556700000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Qty.	50 Stück	