CLI O 30-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm² do max. 4,0 mm². Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek.

Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, Žlutá
Objednací číslo	0648201520
Typ	CLI O 30-3 GE/SW 6 MP
GTIN (EAN)	4008190168230
Množství	200 ks

CLI O 30-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0,118 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	0,03 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30…80 °C

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Barva tisku	černá	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC, měkké, bez kadmia	Metoda tisku	horká ražba
Orientace tisku	vodorovný	Rozsah provozní teploty	-30…80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Tisk	6	Tištěné znaky	Čísla
Typ tisku	Standardně	Verze	MultiPack
Šířka	6 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	3 - 4 mm²
Průřez vodiče, max.	4 mm²	Průřez vodiče, min.	3 mm²
Vnější prům. vodiče	4 - 5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format

CLI O 30-3 GE/SW 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci