

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

### Datos generales para pedido

Versión	FieldPower®, conductor, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o equivalente, Sector: 2.5 mm² , 3 m, 3 m
Código	<a href="#">1059170000</a>
Tipo	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
GTIN (EAN)	4032248805884
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 14:01:23 CEST

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Peso neto	1.047 g
-----------	---------

## Datos técnicos del cable

Gama de temperatura, fija	-40...70 °C	Gama de temperatura, móvil	-5...70 °C
Halógenos	Sí	Número de conductores	4
Radio de flexión mín., con movimiento	133,5 mm	Radio de flexión mín., fijo	35,6 mm

## Datos técnicos generales

Tipo de protección	IP54
--------------------	------

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### FPL 4G2.5/PD/F/3+3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

