

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Rendelési szám	1002930000
Típus	HDC C HX SM4.0AG
GTIN (EAN)	4032248697212
Qty.	25 Stück

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Átmérő	6 mm	Nettó tömeg	2,948 g
--------	------	-------------	---------

Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	4 mm ²
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Felületi minőség	ezüst
Gyártás módszerek	fordított	Térfogati ellenállás	≤ 1 mΩ
Típus	Dugó	Verzió betét	MixMate
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkező átmérő, dugó Ø	4 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC C HX SM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL HX
Rendelési szám	1002990000
GTIN (EAN)	4032248697274
Qty.	1 Stück

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Típus	CTIN CM 1.6/2.5	Verzió
Rendelési szám	6205430000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 6mm², 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248733446	
Qty.	1 Stück	

Típus	CTIN CM 3.6	Verzió
Rendelési szám	6205440000	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1.5mm², 10mm², 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248734146	
Qty.	1 Stück	