

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjädranslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, PE-Kontakt till MCZ, Tillbehör
Art.nr.	1003280000
Typ	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Förp.	100 Stück

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	13,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,528 inch
Bredd	4,3 mm	Byggbredd (tum)	0,169 inch
Nettovikt	1,31 g		

Allmänna data

Färgkod	silvergrå	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001
Skena	TS 35 x 15	Skyddsklass	IP20 efter installation

Monteringsegenskaper

Överkoppling	Nej	Anslutningstyp	Tryckbygelanslutning
--------------	-----	----------------	----------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Montageurtag

