

KSWF M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 16, Vulkanfiber |
| Best.-Nr. | 1076680000 |
| Typ | KSWF M16 |
| GTIN (EAN) | 4032248838615 |
| VPE | 25 Stück |

KSWF M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe | 1,5 mm | Höhe (inch) | 0,059 inch |
| Nettogewicht | 0,08 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...95 °C |
|--------------------|----------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| Anzahl der Adern | 1 | Dichtring Durchmesser | 25 mm |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 95 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Gewinde (außen) | M 16 | Gewinde (innen) | M 16 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm | Silikone | Nein |
| Verschraubung | M 16 | Werkstoff | Vulkanfiber |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001181 | ETIM 7.0 | EC001181 |
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

KSWF M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

