

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus. Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Vollbeschichtete Edelstahl Kabelbinder
- Sichere Kugelverschlusstechnik für schnelle und einfache Installation
- Kann per Hand oder einem Werkzeug befestigt werden
- Diese Kabelbinder werden für spezielle Applikationen, wie den Einsatz bei Salzsprühnebel, extremen Temperaturen oder bei Korrosionsgefahr empfohlen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 4.6 x 360 mm, Edelstahl, Polyester beschichtet, 445 N
Best.-Nr.	1015270000
Typ	SCT-C 4.6/360
GTIN (EAN)	4032248724246
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 05:40:09 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,26 mm	Tiefe (inch)	0,01 inch
Höhe	360 mm	Höhe (inch)	14,173 inch
Breite	4,6 mm	Breite (inch)	0,181 inch
Nettogewicht	4,18 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-80...150 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	165 °C		

Installationsmaterial

Bündeldurchmesser, max.	100 mm	Bündeldurchmesser, min.	20 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-80 °C
Halogene	Nein	Kabeldurchmesser, max.	100 mm
UV-beständig	Keine	Werkstoff	Edelstahl, Polyester beschichtet
Wieder zu öffnen	Nein	Zugfestigkeit	445 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	100 lbf		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E524836

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

