

## WSH 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
Objednací číslo	<a href="#">1080200000</a>
Typ	WSH 6
GTIN (EAN)	4008190965150
Množství	10 ks

## WSH 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	39 mm	Hloubka (v palcích)	1,535 inch
Výška	147 mm	Výška (v palcích)	5,787 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	13,4 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-50 °C...120
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

## Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Lišta	TS 35
-------	--------------------	-------	-------

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm	Offset montáže	56 mm
-----------------	------	----------------	-------

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
-------	-------	-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	


## WSH 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	NSCH 1M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6280200000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 m	

### Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6071200000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6357400000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6348900000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6571300000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 m	

## WSH 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojniciemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6438000000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190080938	
Množství	1 m	

### Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojniciemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESCH 1 M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6280300000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 m	

**WSH 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Mosaz**

Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6259800000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 m	