

SCT-C 7.9/840**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Buntbanden utmärks av största möjliga bunningskraft och en lång livslängd. Stålbuntband ger dessutom en permanent hållbar fästmöjlighet vid extrem materialpåkänning, såsom höga temperaturer och kraftiga kemiska inverkningar.

- Buntband i rostfritt stål, helbelagda
- Säker kullåsningsteknik för snabb och enkel installation
- Kan monteras för hand eller med ett verktyg
- Dessa buntband rekommenderas till speciella applikationer som exempelvis användning vid saltdimma, extrema temperaturer eller vid korrosionsfara

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 7.9 x 840 mm, Rostfritt stål, polyesterbelagt, 1112 N
Art.nr.	1015350000
Typ	SCT-C 7.9/840
GTIN (EAN)	4032248724321
Förp.	100 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:29:07 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SCT-C 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1,1 mm	Byggdjup (tum)	0,043 inch
Höjd	840 mm	Bygghöjd (tum)	33,071 inch
Bredd	7,9 mm	Byggbredd (tum)	0,311 inch
Nettovikt	15,37 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-80...150 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	165 °C		

Installationsmaterial

Bunt diameter, max.	250 mm	Bunt diameter, min.	20 mm
Draghållfasthet	1 112 N	Draghållfasthet (pund-kraft)	250 lbf
Halogener	Nej	Kabeldiameter max.	250 mm
Kan öppnas igen	Nej	Material	Rostfritt stål, polyesterbelagt
Temperaturområde för användning max.	150 °C	Temperaturområde för användning min.	-80 °C
UV-beständig	Nej		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E524836

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SCT-C 7.9/840**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**