

WQL 4 WF10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor, Počet pólů: 4 |
| Objednací číslo | 1027840000 |
| Typ | WQL 4 WF10 |
| GTIN (EAN) | 4032248779956 |
| Množství | 5 ks |

WQL 4 WF10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 4 mm | Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
| Výška | 129,4 mm | Výška (v palcích) | 5,094 inch |
| Šířka | 25 mm | Šířka (v palcích) | 0,984 inch |
| Čistá hmotnost | 98 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|-------------|---------|------|
| Materiál | Měď – zinek | Barevný | Šedá |
|----------|-------------|---------|------|

Další technická data

| | |
|--------------|---------------|
| Typ upevnění | Přišroubováno |
|--------------|---------------|

Data hodnocení

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 265 A |
|-----------------|-------|

Propojka

| | |
|----------------------------|-------|
| Jmenovitý proud, více pólů | 265 A |
|----------------------------|-------|

Rozměry

| | |
|-----------------|---------|
| Rozteč v mm (P) | 33,8 mm |
|-----------------|---------|

Všeobecně

| | |
|------------|---|
| Počet pólů | 4 |
|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |