

**SMSE WSH U1 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklemmen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzinkt
Best.-Nr.	<a href="#">1083900000</a>
Typ	SMSE WSH U1 MT
GTIN (EAN)	4008190065515
VPE	10 Stück

## SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5,276 inch
Höhe	134 mm	Höhe (inch)	5,276 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Nettogewicht	64,4 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
---------------	---------------	------------	----------

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	sonstige
--------------	----------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl verzinkt	Oberfläche	verzinkt
Farbe	grau		

## weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
---------------	---------------	-------------------------------	------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SMSE WSH U1 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Stahl




Sammelschienen aus Stahl haben unter den metallischen Sammelschienen zusammen mit Edelstahl die höchste Festigkeit und kommen in Applikationen zum Einsatz, bei denen die Kurzschlussfestigkeit nur eine sekundäre Rolle spielt.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESCH 1 M	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0280300000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190143053	
VPE	10 m	

### Kupfer



Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	NSCH 1M	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0280200000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190012953	
VPE	10 m	

## SMSE WSH U1 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	BS 35/WSH 2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1760720000</a>	Zubehör, Befestigungsset, Stahl
GTIN (EAN)	4008190068714	
VPE	10 Stück	

### Messing



Messing Sammelschienen besitzen als Kupferlegierung positive Eigenschaften bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit und besitzt gleichzeitig eine höhere Festigkeit als Kupfer gegenüber mechanischer Beanspruchung.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0259800000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190049300	
VPE	1 m	

## SMSE WSH U1 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Stahl



Sammelschienen aus Stahl haben unter den metallischen Sammelschienen zusammen mit Edelstahl die höchste Festigkeit und kommen in Applikationen zum Einsatz, bei denen die Kurzschlussfestigkeit nur eine sekundäre Rolle spielt.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0438000000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190080938	
VPE	1 m	

### Fixierungselemente



Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklemmen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	BFEH 1/WSH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1082400000</a>	Zubehör, Befestigungshalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190989057	
VPE	10 Stück	

**SMSE WSH U1 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Kupfer**

Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0348900000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190024802	
VPE	1 m	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0357400000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190169572	
VPE	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1071200000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190279172	
VPE	1 m	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0571300000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190015039	
VPE	1 m	