

**ERME 16<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorer
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivhållare
Art.nr.	<a href="#">1119040000</a>
Typ	ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4
GTIN (EAN)	4032248948437
Förp.	1 Stück

ERME 16<sup>2</sup> SPX 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	11,2 mm	Byggdjup (tum)	0,441 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Bredd	52 mm	Byggbredd (tum)	2,047 inch
Nettovikt	20 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivhållare till Stripax 16
--------------------	-----------------------------

## Avisoleringsverktyg

Färgkod	svart	Ledardiameter, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	