

## HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz  
RSV és DSTV-HD rendszerek számára**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
Rendelési szám	<a href="#">1119580000</a>
Típus	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
Qty.	1 Stück

## HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	443,2 g		

## Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Présszerszám
----------	--	-----------------	--------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------	-------------

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	1 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**HTF HYB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

