

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
Rendelési szám	<a href="#">1120040000</a>
Típus	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 16:03:51 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	216 mm	Mélység (coll)	8,504 inch
Magasság	49,8 mm	Magasság (coll)	1,961 inch
Szélesség	72 mm	Szélesség (coll)	2,835 inch
Nettó tömeg	643 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

## Általános adatok

ENT házak	Igen	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Sorozat	HighPower	Védelmi osztály	IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban)

## Verzió

BG	8	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Válaszfalház	Kivitel	Standard
Méret	8	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Szorítás változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Típus	Válaszfal (átvezető)	Tömítés	Szilikongumi

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Dízelolaj
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Prémium benzin

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 16:03:51 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Ellenálló

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">HDC_HP_MOAL_IP68_PLUS_ABGH</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC IP68 HP 24B A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

A kapcsolatok és a szigetelő perselyek károsodásának elkerülése érdekében ajánlatos rögzíteni a kábelt.

A megfelelő távolságok az alábbi rajzon láthatók.

A kábelrögzítés nem tartozik a szállítás körébe.

## HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Támasztókeret



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 24B HP FRAME	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1282820000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), , Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
GTIN (EAN)	4050118073010	
Qty.	1 Stück	

## Dugóház



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 HP 24B TO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1079930000</a>	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
GTIN (EAN)	4032248842032	
Qty.	1 Stück	