

**SAI-T-5-M12/M12 B-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Konektor Y, M12
Objednávací číslo	<a href="#">1057940000</a>
Typ	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 10:52:39 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 39 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	B-kódování	Materiál kontaktu	CuSn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ano	Stupeň krytí	IP67
Závažnost znečištění	3		

## Údaje o připojení

Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

## Obecné údaje

Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	B-kódování	Materiál kontaktu	CuSn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ano	Připojovací závit	M12
Stupeň krytí	IP67	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

**SAI-T-5-M12/M12 B-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAI-T-5-M12/M12 B-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Propojení

