

SAI-T-5-M12/M12 B-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Verzió	Y-csatlakozó, M12
Rendelési szám	1057940000
Típus	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Qty.	1 Stück

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 39 g

Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 túske	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M12 túske	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Kódolás	B kódolású	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Érintkező anyaga	CuSn
Érintkező felület	Aranyozott		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Kódolás	B kódolású
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Érintkező anyaga	CuSn
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

SAI-T-5-M12/M12 B-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Vezetékezés

