

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.

- Gratfreies Schneiden ohne Abfall
- Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung für winkelgenaues Ablängen
- Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen
- Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Abschnidgerät
Best.-Nr.	1137530000
Typ	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
VPE	1 Stück

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	290 mm	Tiefe (inch)	11,417 inch
Höhe	285 mm	Höhe (inch)	11,22 inch
Breite	280 mm	Breite (inch)	11,024 inch
Nettogewicht	305 g		

Schneidwerkzeuge

Schnittbreite max.	125 mm
--------------------	--------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör / Ersatzteile**

Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.

- Gratfreies Schneiden ohne Abfall
- Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung für winkelgenaues Ablängen
- Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen
- Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERME VKSW	Ausführung
Best.-Nr.	1251270000	Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4050118042436	
VPE	1 Stück	
Typ	SCHUTZPROFIL VKSW	
Best.-Nr.	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
VPE	1 Stück	