

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cortadora de conductos de cableados de uso manual para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta 125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo para plásticos no reforzados con relleno.

- Corte sin rebabas ni desperdicios
- Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía para cortes precisos según la longitud
- Aparato de sobremesa para montar en bancos de trabajo o superficies de trabajo similares
- Filos de corte endurecidos de acero especial

Datos generales para pedido

Versión	Dispositivo para corte de pasacables
Código	1137530000
Tipo	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	290 mm	Profundidad (pulgadas)	11,417 inch
Altura	285 mm	Altura (pulgadas)	11,22 inch
Anchura	280 mm	Anchura (pulgadas)	11,024 inch
Peso neto	305 g		

Herramientas de corte

Anchura de corte máx.	125 mm
-----------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



Cortadora de conductos de cableados de uso manual para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta 125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo para plásticos no reforzados con relleno.

- Corte sin rebabas ni desperdicios
- Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía para cortes precisos según la longitud
- Aparato de sobremesa para montar en bancos de trabajo o superficies de trabajo similares
- Filos de corte endurecidos de acero especial

Datos generales para pedido

Tipo	VKSW HANDLE
Código	2886200000
GTIN (EAN)	4064675855200
Cantidad	1 Pieza

Tipo	SCHUTZPROFIL VKSW
Código	2007400000
GTIN (EAN)	4050118392548
Cantidad	1 Pieza

Tipo	ERME VKSW	Versión
Código	1251270000	Cuchilla de repuesto
GTIN (EAN)	4050118042436	
Cantidad	1 Pieza	