

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outil manuel à couper pour canaux de câblage et couvercles ; jusqu'à 125 mm de largeur et une épaisseur de paroi de 2,5 mm. Uniquement pour des plastiques non renforcés par des matières de remplissage

- Coupe sans bavure
- Butée de conducteur (1 000 mm) avec guide pour coupe à dimension précise
- Appareil de table pour montage sur établi ou poste de travail similaire
- Lame durcie en acier spécial

Informations générales de commande

Version	Dispositif de coupe de conduites de câbles
Référence	1137530000
Type	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Qté.	1 pièce(s)

VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	290 mm	Profondeur (pouces)	11,417 inch
Hauteur	285 mm	Hauteur (pouces)	11,22 inch
Largeur	280 mm	Largeur (pouces)	11,024 inch
Poids net	305 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Outils à couper

Largeur de coupe max.	125 mm
-----------------------	--------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Accessoires / pièces de rechange**

Outil manuel à couper pour canaux de câblage et couvercles ; jusqu'à 125 mm de largeur et une épaisseur de paroi de 2,5 mm. Uniquement pour des plastiques non renforcés par des matières de remplissage

- Coupe sans bavure
- Butée de conducteur (1 000 mm) avec guide pour coupe à dimension précise
- Appareil de table pour montage sur établi ou poste de travail similaire
- Lame durcie en acier spécial

Informations générales de commande

Type	ERME VKSW	Version
Référence	1251270000	Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4050118042436	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SCHUTZPROFIL VKSW	
Référence	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Qté.	1 pièce(s)	